

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

DESPLAZADOR DE HUMEDAD

DH-VP

DH-VP es un lubricante polivalente penetrante, la fórmula única especial con una combinación de ingredientes esenciales necesarios para limpiar y proteger componentes eléctricos, electrónicos y metales

DH-VP lubrica artefactos mecánicos, eléctricos y electrónicos delicados.

DH-NOX no se oxida a temperaturas elevadas. Sus excelentes características anticorrosivas permiten el almacenamiento, por un año, de depósitos grandes, herramientas, accesorios, y equipos eléctricos.

Con una sola aplicación, **DH-VP** penetra los poros del metal, disipa la humedad, disuelve la herrumbre, limpia la grasa y la suciedad, dejando una fina película polar protectora y lubricante antifricción.

APLICACION

- Motores y Generadores.
- Ventiladores.
- Luminarias.
- Circuitos eléctricos integrados y conmutadores.
- Equipamientos mineros y marinos.
- Elevadores.
- Líneas de montajes.
- Herramientas y sistemas neumáticos.
- Rociador automático.
- Ventiladores de cámaras de congelación.
- Aire acondicionado
- Puertas eléctricas.
- Tornillos sin fin.
- Tornos y Fresadoras.
- Y mucho más.



DESPLAZADOR DE HUMEDAD

FICHA TÉCNICA

Ventajas

DH-VP

- Dieléctrico (kV) D877: 25 kV por inmersión, 14 kV aplicación abierta. Protege los plásticos (quite el exceso de producto con un paño).
- Soporta alta y baja temperatura (260° C y -40° C). Protege aún en presencia de agua o humedad. Antifricción.
- Elimina la humedad, impide el óxido durante un periodo prolongado.
- Anticorrosivo lubrica y protege contra el desgaste ocasionado por la presión y alta temperatura. Limpia a profundidad.
- Afloja las piezas oxidadas (afloja todo).
- Aísla en condiciones extremas de humedad.
- No atrae el polvo, la suciedad o los contaminantes del aire (Antiestático). Seguro para los circuitos electrónicos.
- Exento de silicona.
- No contiene metales pesados.
- Certificada para equipo alimentario H-2: CFIA No./L125

Instrucciones de uso

- 1.- Para PROTEGER aplique una capa ligera a la pieza.
- 2.- Para aflojar piezas trabadas, sature el área y deje remojar durante varios minutos para que penetre enseguida proceda a aflojar la pieza.
- 3.- Para proteger contra la oxidación aplique sobre la pieza sin retirar el exceso.
- 4.- Para proteger, madera viniles etc. aplique una capa ligera y retire el exceso.

Presentaciones:
Aerosol: 454 ml.

ALTA PROTECCION DIELECTRICA AUN EN CONDICIONES EXTREMAS DE HUMEDAD



DESPLAZADOR DE HUMEDAD DH-VP

FICHA TÉCNICA

Especificaciones Técnicas

Estado físico	: Líquido. (Líquido viscoso.)
Color	: Ambar Claro
Olor	: Inodoro.
Punto de ebullición/condensación	: El valor inferior conocido es >205°C (401°F)
Peso específico	: Promedio ponderado: 0.79 (Agua = 1)
Presión de vapor	: El valor más alto conocido es >1.1 kPa (>8 mm Hg) (a 20°C)
Temperatura de inflamación	: 260 °C
Temperatura de fusión	: -40 °C
Rigidez dieléctrica	: 29.8 kV
Densidad de vapor	: El valor más alto conocido es 4 (Aire= 1)
COV	: 43.766 g/l
Viscosidad	: Cinemática (40C): El valor más alto conocido es 1 a 2 cSt
Solubilidad	: Insoluble en agua fría, agua caliente.
Estabilidad y reactividad	: El producto es estable.
Incompatibilidad con diferentes sustancias	: Reactivo con materiales oxidantes.
Polimerización peligrosa	: No se producirá.
Estabilidad al almacenamiento	: Cerrado el envase: en buenas condiciones de almacenaje en estado líquido no tiene caducidad en aerosol se recomienda usarlo antes de 3 años. Una vez abierto el envase el producto puede durar hasta 2 años. (ver anexo)

Primeros auxilios

Contacto con los ojos	: Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Procurar atención médica.
Contacto con la piel	: En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua abundante. Si el producto bajo presión esta inyectado dentro la piel, llame inmediatamente un médico.
Inhalación	: Si ha habido inhalación, trasladar al aire libre. Si no respira, efectuar la respiración artificial. Procurar atención médica.
Notas para el médico	: Existe un antídoto; el personal médico debe ponerse en contacto con el Centro de

Información ecológica

Productos de degradación	: Estos productos son óxidos de carbono y agua.
--------------------------	---